


MR プロローバー

型式 MR0405



サンプルホルダー部拡大写真

仕様

- ・最大発生磁界 500Oe 以上
- ・磁極間隔 20mm
- ・最大電流 4A
- ・最大電圧 5V
- ・総重量 約 50Kg
- ・測定サンプル 4インチ 以内
- ・位置決め分解能 4 μ mm (理論値)
- ・GPIB コントロール可能
- ・測定方式 4 端子法

オプション

- ・発生磁界 100 ~ 5 k Oe
 - ・対応サンプル 1 ~ 8 インチ
 - ・除振台
 - ・顕微鏡またはビデオカメラ
 - ・測定端子 2 本 ~ 20 本
 - ・PC による自動位置決め
 - ・PC による完全自動測定
 - ・サンプル自動入替、搬送装置
 - ・クリーンルーム仕様
- その他ご相談に応じます

有限会社 ハヤマ

〒960-8201 福島県福島市岡島字大戌ヶ森 13 番地

TEL (024) -536-4626

FAX (024) -531-5465

e-mail info@hayama-net.to

<http://www.kagaku.com/hayama> 2007/02/23